SafGuard


服装配件拉力测试仪


本测试仪提供一个标准机制,能有效提高测试时的统一性、重复能力与及测试的准确度等。

使用底部织物夹具将服装上的配件顶起固定,配件与布料之间便形成一个小空间。接着,使用钳子上的爪勾部位扣进在这小空间之中,固定好配件底部后并往上拉。



- 高精确度 "IMADA" 的推/拉力度计量程: 0至30 kg
- 座台式支架配合侧面操作手动转轮
- *新 设 计* 上 部 尖 端 夹 具 (STA-0118) 可 减 少 夹 紧 时 的 失 误 和 移 位
- 夹织物时更均衡垂直的升级版底部织物夹具
- 付 带 15LB 校 正 砝 码 (= 6.82kg), 可 按 时 检 测 仪 器 并 确 保 符 合 各 安 全 要 求





各套装包括:

1 STA-0020 Imada 推 / 拉 力 计 FB-30K (于 组 装 于 支 架 上) ✓ ✓ ✓ 2 STA-0118 上 部 尖 端 夹 具 ✓ ✓ ✓ 3 STA-0002 上 部 五 爪 钮 夹 具 ✓ ✓ ✓ 4 STA-0007 上 部 大 力 钳 夹 具 (4LN) ✓ ✓ ✓ 5 STA-0005 上 部 工 字 型 钮 夹 具 ✓ ✓ ✓ 6 STA-0006 下 部 工 字 型 底 部 缩 物 钳 夹 具 ✓ ✓ ✓ 7 STA-0042 底 部 织 物 夹 具, 水 平 式 锁 定 (于 组 装 于 支 架 上) ✓ ✓ ✓ 8 STA-0004 校 正 砝 码 15LB/~6.82kg ✓ ✓ ✓ 9 STA-0040 座 台 机 械 式 支 架 配 合 侧 面 操 作 手 动 ✓ ✓ ✓ 10 CD 操 作 手 册 ✓ ✓ ✓	148 311.						
1 STA-0020 Imada 推 / 拉 力 计 FB-30K (于 组 装 于 支 架 上) ✓ ✓ ✓ 2 STA-0118 上 部 尖 端 夹 具 ✓ ✓ ✓ 3 STA-0002 上 部 五 爪 钮 夹 具 ✓ ✓ ✓ 4 STA-0007 上 部 大 力 钳 夹 具 (4LN) ✓ ✓ ✓ 5 STA-0005 上 部 工 字 型 钮 夹 具 ✓ ✓ ✓ 6 STA-0006 下 部 工 字 型 底 部 缩 物 钳 夹 具 ✓ ✓ ✓ 7 STA-0042 底 部 织 物 夹 具, 水 平 式 锁 定 (于 组 装 于 支 架 上) ✓ ✓ ✓ 8 STA-0004 校 正 砝 码 15LB/~6.82kg ✓ ✓ ✓ 9 STA-0040 座 台 机 械 式 支 架 配 合 侧 面 操 作 手 动 ✓ ✓ ✓ 10 CD 操 作 手 册 ✓ ✓ ✓				型 号			
1 STA-0020 Imada 推 / 拉 力 计 FB-30K (于 组 装 于 支 架 上) 2 STA-0118 上 部 尖 端 夹 具 3 STA-0002 上 部 五 爪 钮 夹 具 4 STA-0007 上 部 大 力 钳 夹 具 (4LN) 5 STA-0005 上 部 工 字 型 钮 夹 具 6 STA-0006 下 部 工 字 型 底 部 缩 物 钳 夹 具 7 STA-0042 底 部 织 物 夹 具, 水 平 式 锁 定 (于 组 装 于 支 架 上) 8 STA-0004 校 正 砝 码 15LB/~6.82kg 9 STA-0040 座 台 机 械 式 支 架 配 合 侧 面 操 作 手 动 长 轮 10 CD 操 作 手 册	项目	配件编号	说 明	UGA-ST01	UGA-GA01	UGA-HM01	
(于组装于支架上) 2 STA-0118 上部尖端夹具 3 STA-0002 上部五爪钮夹具 4 STA-0007 上部大力钳夹具(4LN) 5 STA-0005 上部工字型钮夹具 6 STA-0006 下部工字型底部缩物钳夹具 7 STA-0042 底部织物夹具,水平式锁定(于组装于支架上) 8 STA-0004 校正砝码15LB/~6.82kg 9 STA-0040 座台机械式支架配合侧面操作手动转轮 10 CD操作手册				(Standard)	(GAP)	(H&M)	
(于组装于支架上) 2 STA-0118 上部尖端夹具 3 STA-0002 上部五爪钮夹具 4 STA-0007 上部大力钳夹具(4LN) 5 STA-0005 上部工字型钮夹具 6 STA-0006 下部工字型底部缩物钳夹具 7 STA-0042 底部织物夹具,水平式锁定(于组装于支架上) 8 STA-0004 校正砝码15LB/~6.82kg 9 STA-0040 座台机械式支架配合侧面操作手动 块 软 10 CD操作手册	1	STA-0020		1	1	1	
3 STA-0002 上部五爪钮夹具 4 STA-0007 上部大力钳夹具(4LN) 5 STA-0005 上部工字型钮夹具 6 STA-0006 下部工字型底部缩物钳夹具 7 STA-0042 底部织物夹具,水平式锁定(于组装于支架上) 8 STA-0004 校正砝码 15LB/~6.82kg 9 STA-0040 座台机械式支架配合侧面操作手动长 10 CD操作手册			(于组装于支架上)	· ·	•	•	
4 STA-0007 上部大力钳夹具(4LN) ✓	2	STA-0118	上部尖端夹具	✓	✓	✓	
5 STA-0005 上部工字型钮夹具 6 STA-0006 下部工字型底部缩物钳夹具 7 STA-0042 底部织物夹具,水平式锁定(于组装于支架上) 8 STA-0004 校正砝码 15LB/~6.82kg 9 STA-0040 座台机械式支架配合侧面操作手动转轮 10 CD操作手册	3	STA-0002	上部五爪钮夹具	✓	>	✓	
6 STA-0006 下部工字型底部缩物钳夹具 7 STA-0042 底部织物夹具,水平式锁定(于组装于支架上) 8 STA-0004 校正砝码 15LB/~6.82kg 9 STA-0040 座台机械式支架配合侧面操作手动	4	STA-0007	上 部 大 力 钳 夹 具 (4LN)	✓	>	✓	
7 STA-0042 底部织物夹具,水平式锁定 (于组装于支架上) 8 STA-0004 校正砝码 15LB/~6.82kg 9 STA-0040 座台机械式支架配合侧面操作手动转轮 10 CD操作手册	5	STA-0005	上部工字型钮夹具	✓	✓	✓	
(于组装于支架上) 8 STA-0004 校正砝码 15LB/~6.82kg 9 STA-0040 座台机械式支架配合侧面操作手动转轮 10 CD操作手册	6	STA-0006	下部工字型底部缩物钳夹具	✓	>	✓	
8 STA-0004 校正砝码 15LB/~6.82kg 9 STA-0040 座台机械式支架配合侧面操作手动转轮 10 CD操作手册	7	STA-0042	底部织物夹具, 水平式锁定	1	1	1	
9 STA-0040 校正 版			(于组装于支架上)	·	•	•	
转轮 10 CD 操作手册	8	STA-0004	校 正 砝 码 15LB/~6.82kg	✓	✓	✓	
10 CD 操作手册	9	STA-0040		1	1	1	
			转 轮	•	•	*	
	10		CD 操作手册	✓	✓	✓	
11 STA-0084 多用途对心底部织物钳夹具 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	11	STA-0084	多用途对心底部织物钳夹具		>	✓	
12 STA-0008 上部三爪长夹具 ✓	12	STA-0008	上部三爪长夹具			✓	
13 STA-0037 小物件测试仪-塑胶 ✓	13	STA-0037	小物件测试仪-塑胶			✓	
14 STA-0035 护眼罩 ✓	14	STA-0035	护 眼 罩			✓	
15 STA-0039 橡根圈 Distributed By: ■ HCL Asia Ltd.	15	STA-0039	橡 根 圏 Distributed B		·	✓	

HCL Asia Ltd.
Unit 14, 6/F., Worldwide Industrial Centre,
43-47 Shan Mei Street, Fotan, Shatin, Hong Kong
T: +852 27420018 F: +852 27420053
info@hcl-asia.com.hk
www.hcl-asia.com.hk